

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

TIRAS DE MEMBRANA DE EPDM REFORZADAS CON PIEL DE MULA (RMS)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tiras de membrana de EPDM reforzadas (RMS) de piel de mula están disponibles en anchos de 6" y 9". El RMS de 6" se usa típicamente para asegurar la membrana de campo en la base de parapetos y bordillos, eliminando la necesidad de una costura de campo. La tira de 9" se utiliza en el campo del techo para la fijación de membranas en sistemas conectados mecánicamente.

USOS BÁSICOS

Las tiras de 6" RMS de Mule-Hide se utilizan junto con las placas de costura de 2.4" de Mule-Hide y los sujetadores HDP de Mule-Hide como fijación de las membranas de EPDM en la base de las paredes y bordillos del parapeto. Las tiras Mule-Hide 6" RMS se instalan debajo de la hoja de campo de EPDM y se utilizan como un método alternativo al uso de la barra multiusos Mule-Hide.



La tira RMS de 6" se puede instalar horizontal o verticalmente. El RMS de 6" tiene una cinta de costura de 3" de ancho preaplicada a un borde. A continuación, la hoja de campo EPDM se une al RMS. Cuando se usa el RMS, se debe usar imprimación de cinta para imprimir la membrana de EPDM.

Las tiras RMS de 9" de ancho de Mule-Hide tienen dos filas de cinta In-Seam de 3" de ancho aplicadas a ambos bordes, y se utilizan horizontalmente para la fijación de membranas en sistemas unidos mecánicamente. La membrana de EPDM está imprimada con imprimación de cinta.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades y características típicas*		
Propiedad	6" RMS	9" RMS
Base	Membrana – Adhesivo EPDM reforzado – EPDM	Membrana – Adhesivo EPDM reforzado – EPDM
Tamaño del rollo	6" x 100' (152 mm x 30,5 m)	9" x 100' (228 mm x 30,5 m)
Espesor – Cinta EPDM	45 mil (1,14 mm) 30 mil (0,76 mm)	45 mil (1,14 mm) 30 mil (0,76 mm)
Embalaje	200 LF/ctn (61 m) 2 rollos	100 LF/ctn (30,5 m) 1 rollo
Peso neto por caja	38 libras (17,2 kg)	33 libras (15 kg)
Vigencia	1 año	1 año
*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.		

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Ideal para la fijación de membranas perimetrales
- Ideal para la fijación de membranas en la base de las proyecciones
- Puede eliminar la costura del campo en el perímetro del techo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desenrolle y coloque la tira RMS
 - a. 6" RMS: coloque 6" RMS horizontal o verticalmente en el cambio de ángulo con la cinta preaplicada hacia arriba y en la superficie horizontal. La cinta debe estar en el lado del "techo" del RMS.
 - b. 9" RMS – Coloque 9" RMS en el campo del techo con la cinta hacia arriba.

Hoja de datos del producto

TIRAS DE MEMBRANA DE EPDM REFORZADAS CON PIEL DE MULA (RMS)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

2. Coloque las placas de costura de 2.4" espaciadas a 6" (150 mm) o 12" (305 mm) en el centro y asegúrelas con un sujetador HDP Mule-Hide. No sujete las placas sobre la parte superior del revestimiento antiadherente, ya que esto hará que el revestimiento se rompa cuando se retire.
 - a. 6" RMS – Coloque placas de costura de 2.4" a 1/8" a 3/4" del borde de 6" RMS
 - b. 9" RMS – Coloque placas de costura de 2.4" a lo largo de la parte de la línea central de 9" RMS
3. Toda la superficie de la membrana de EPDM donde se aplicará el RMS debe limpiarse e imprimarse. La cinta de costura no se adhiere a superficies desempolvadas/sucias. Elimine la suciedad o el polvo limpiando con un trapo limpio. Si hay una capa pesada de suciedad presente, limpie bien el área de empalme con el limpiador de membranas envejecidas. Cualquier polvo / suciedad residual será perjudicial para la fuerza de unión de la cinta de costura. Consulte la hoja de datos del producto para Tape Primer para obtener instrucciones de instalación.
4. Preparación de RMS
 - a. Retire los revestimientos de liberación de las tiras de cinta en la costura, tirando de ellos paralelos a la plataforma. (no aplique imprimación de cinta a la cinta de costura)
5. Instale RMS Strip inmediatamente después de que se desprenda el imprimador para minimizar la posible contaminación por polvo y promover la adhesión en climas más fríos.
6. Enrolle la membrana de campo sobre el adhesivo expuesto y aplique presión manual en el área de empalme.
7. Para instalación de 6" RMS
 - a. Tire de la membrana de campo hacia atrás para exponer la parte no adherida del RMS. Aplique el adhesivo de unión Mule-Hide a la membrana de la cubierta, el RMS expuesto y la pared o bordillo del parapeto.
 - b. Una vez que el adhesivo se haya secado, enrolle la membrana de campo en el cambio de ángulo y pliegue. Enrolle la membrana por la superficie vertical y la escoba para lograr un contacto del 100%.
8. Enrolle todo el ancho del RMS con un rodillo de 2" (51 mm) de ancho usando presión positiva.
9. Revise las especificaciones y detalles de Mule-Hide para obtener instrucciones específicas de aplicación.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón.
- Las temperaturas de almacenamiento prolongadas en el lugar de trabajo superiores a 90 ° F (32 ° C) acortarán la vida útil del producto.
- En climas cálidos y soleados, mantenga los rollos de cinta de costura en su caja original en un área sombreada hasta que estén listos para usar.
- El almacenamiento y uso de RMS a temperaturas inferiores a 40 ° F (4 ° C) resultará en una pérdida de adherencia de la cinta y, en casos extremos, no se adherirá al sustrato. El almacenamiento durante la noche debe estar disponible para mantener la temperatura del RMS a un mínimo de 60 ° F (15 ° C). Se deben proporcionar cajas calientes para el almacenamiento en el lugar de trabajo para mantener una temperatura mínima de la cinta de 40 ° F (4 ° C).
- El RMS debe almacenarse en un área seca.
- Debido al evaporamiento del solvente, puede producirse condensación en la imprimación recién aplicada cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, se debe suspender la aplicación de imprimación y cinta en la costura, ya que no se logrará una adhesión adecuada.
- Deje que la superficie de la imprimación se seque y aplique una fina capa de ambientador de imprimación a la superficie previamente recubierta y aplique cinta en la costura cuando las condiciones lo permitan.
- Se deben usar placas de costura Mule-Hide de 2.4" y sujetadores Mule-Hide HDP al instalar RMS.
- RMS está diseñado para usarse con membranas BLACK EPDM. El uso con membranas de EPDM blanco sobre negro provocará la decoloración de la membrana con el tiempo.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

Hoja de datos del producto

TIRAS DE MEMBRANA DE EPDM REFORZADAS CON PIEL DE MULA (RMS)

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.