

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# ALMOHADILLAS DE PASARELA PREGRABADAS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rev Sept 2022

Las almohadillas de pasarela pregrabadas de piel de mula están diseñadas para proteger la membrana en áreas expuestas al tráfico peatonal repetitivo.

## USOS BÁSICOS

Mule-Hide requiere que se instalen pasarelas en todos los puntos de concentración de tráfico, como escotillas de techo, puerta de acceso, escaleras de techo, etc. independientemente de la frecuencia del tráfico. También se requieren pasarelas si se necesita un mantenimiento regular (una vez al mes o más) para dar servicio a los equipos de la azotea.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades y características típicas		
Color		Blanco o negro
Grosor total de la almohadilla		0,375 (9 mm) $\pm$ 10%
Resistencia a la tracción	ASTM D412 sin envejecer	500 psi
Resistencia al desgarro	ASTM D624 sin envejecer	250 lbf/pulgada
Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.		

## EMBALAJE

Pastillas: 30 pulgadas X 30 pulgadas (75 cm X 75 cm) - 50 por patín

## BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- El producto tiene una excelente resistencia al desgarro, la perforación y los rayos UV.
- Proporciona una superficie antideslizante.
- Disponible en blanco y negro

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Toda la superficie donde se aplicará la almohadilla de la pasarela debe estar limpia. El adhesivo en la parte posterior de la almohadilla de la pasarela no se adhiere a las superficies polvorientas o sucias. Cualquier contaminación residual será perjudicial para la fuerza de unión del adhesivo.
2. Retire todo material extraño de la membrana del techo.
  - a. Elimine el exceso de polvo de mica o talco de la superficie de la membrana cepillando o limpiando con un trapo limpio y seco.
  - b. Puede ser necesario el uso de Weathered Membrane Cleaner. Este proceso es esencial en la membrana que ha estado expuesta durante varias semanas.  
Nota: Se requieren guantes resistentes a la permeabilidad (que cumplan con ANSI / ISEA 105-2005) para la protección de las manos cuando se utilizan limpiadores o imprimaciones.
  - c. Deje que la membrana se seque completamente antes de continuar.

Aplice imprimación de cinta con una almohadilla Scotch-Brite limpia. Frote el área de la membrana (donde se aplicará la almohadilla de la pasarela) con movimientos circulares para lograr una capa delgada y uniforme en la membrana. El área debidamente limpia/imprimada será de color uniforme sin rayas y libre de pegotes o charcos.

**Nota:** El uso de cantidades excesivas de imprimación no mejorará la adhesión de la almohadilla de pasarela a la membrana de EPDM. Use solo la cantidad necesaria para obtener una cobertura del 100% del área donde se aplicará la plataforma de pasarela.

# Almohadillas de pasarela pregrabadas

- Deje que la imprimación se evapore correctamente hasta que no se transfiera a un toque seco con los dedos. Instale las almohadillas de la pasarela tan pronto como el cebador se desprenda para minimizar la posible contaminación por polvo y promover la adhesión en climas más fríos.
- Permita un descanso de 1" (25 mm) de ancho entre las almohadillas de pasarela contiguas. No continúe con las almohadillas de las pasarelas sobre las costuras del campo. Deje un descanso mínimo de 1" (25 mm) sobre las costuras de campo.

*Revise las especificaciones y detalles de Mule-Hide para obtener información adicional.*

Información LEED	
Contenido reciclado preconsumo	100%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Carlisle, PA Greenville, IL
Índice de reflectancia solar (SRI)	Negro (N/A) Blanco (90)

## **PRECAUCIONES**

Este producto debe usarse solo como pasarela y no está diseñado como sustituto del lastre. Las almohadillas de pasarela pregrabadas no se pueden instalar dentro de los 10 pies (3 m) del perímetro del techo o en proyectos que excedan los 50 pies (15 m) de altura para sistemas con balasto. Se pueden usar adoquines de concreto en estas áreas. Al instalar almohadillas de pasarela pregrabadas junto con lastre, evite atrapar balasto pequeño debajo de las almohadillas de la pasarela. Las almohadillas de pasarela pregrabadas son un elemento de mantenimiento y no están cubiertas por la garantía de los sistemas de membrana Mule-Hide.

## **PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad de materiales en todos sus productos. Las hojas de datos de seguridad de materiales contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de materiales de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

## **RENUNCIA**

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.