

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

CINTA DE LÍNEA MATE™ AUTO-PUENTE DE PIEL DE MULA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mule-Hide Self-Bridging Mate-Line™ es una tira de membrana de EPDM curada con una malla especialmente desarrollada laminada a una cinta de caucho butílico curada y enrollada sobre un revestimiento antiadherente. La malla laminada proporciona soporte en el centro de la línea de acoplamiento para ayudar a eliminar la necesidad de material puente (detalle MDE-101A).



USOS BÁSICOS

Mule-Hide Self-Bridging Mate-Line™ fue desarrollado específicamente para sellar el sistema de techo de membrana EPDM en las uniones de múltiples unidades modulares. Mule-Hide Self-Bridging Mate-Line™ se utiliza junto con la imprimación de cinta Mule-Hide para cubrir la brecha entre las unidades modulares.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- No contiene disolvente • Facilidad de instalación
- Ahorro de mano de obra de hasta un 50% • Reduce los problemas de aplicación de adhesivos
- Resistencia superior a la adherencia y al green • La resistencia mejora con la edad
- Resistencias superiores al pelado y al cizallamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Polímero base Butilo Color negro Estado de curado Curado Resistencia a la tracción 75 psi (55 psi min.)

Alargamiento 1000% (800% mín.)
Fragilidad Temperatura por debajo de -50° F Permeabilidad 0.6 perm-mils Envejecimiento por calor a 300° F Sin cambio de apariencia después de 180 horas

Valores típicos: Basados en el material probado en nuestros laboratorios, pero variables de una muestra a otra. Los valores típicos no deben interpretarse como un análisis garantizado de ningún lote específico o como elementos de especificación.

<u>Espesor</u>	<u>Ancho x Largo</u>	<u>Unidad</u>
.065 "(Negro)	9" x 65', 12 x 65', 18" x 65, 12" x 100'	Rollo

.065"(Blanco) 12" x 65', o 12" x 100' Rollo

Temperatura típica de la prueba de rendimiento, ° f

15 70° 158°

Pelar, pli 12 - 16 8 - 10 6 - 8 Cizalla, psi
45 - 55 35 - 45 22 - 32

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Mule-Hide Self-Bridging Mate-Line™ es un producto curado y no se degrada en el almacenamiento normal en el almacén. Sin embargo, con el tiempo, el papel antiadherente puede resultar difícil de quitar. Por esta razón, Mule-Hide recomienda que la vida útil no exceda los 12 meses. El stock debe rotarse.



Hoja de datos del producto

CINTA DE LÍNEA MATE™ AUTO-PUENTE DE PIEL DE MULA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Con una almohadilla Scotch-Brite® o trapos limpios, limpie bien el área de la membrana para recibir el Self-Bridging Mate-Line™ con Mule-Hide Tape Primer y deje secar. Extienda el Self-Bridging Mate-Line™ y céntrelo sobre el área a cubrir. Comenzando por un extremo, retire el revestimiento de liberación aproximadamente 12 ". Coloque con cuidado el Mate-Line™ de puente automático, primero en el centro. Trabajando con dos personas, levante la cinta y retire el revestimiento antiadherente aproximadamente 10 'a la vez sin estirar. La segunda persona debe alisar el Self-Bridging Mate-Line™ sobre el área a cubrir. Luego, con un rodillo de acero o nailon de 2 ", enrolle la cinta a lo ancho o perpendicular a la longitud de las unidades. El sellador de solapa solo se requiere en los extremos cortados de la cinta y se superpone.

PRECAUCIONES

Mule-Hide Self-Bridging Mate-Line™ puede contener ingredientes que podrían ser dañinos si se manejan mal. Se debe evitar el contacto con la piel y los ojos y se debe usar el equipo de protección y la ropa necesarios.

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

SERVICIOS TÉCNICOS

Comuníquese con Mule-Hide Products Co., Inc. al 608/365-3111 para obtener información adicional.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material que se muestra pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no ofrece ni autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material, excepto que se ajusta a las propiedades físicas de Mule-Hide. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión de personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la queja o falla antes de que se realicen las reparaciones.